



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



La bilancia tecnica da laboratorio per l'uso in Farmacia, quali requisiti Legali deve avere ?

In riferimento alla **Tabella N. 6** della **Farmacopea ufficiale** (art. 34 , secondo comma e art. 44 del Reg. Serv. Farm.) la Farmacia è tenuta a dotarsi di una bilancia di precisione . Citando l'ultimo aggiornamento della Tabella N.6 (rif. Federfarm prot.n. UL/AC/6838 del 9.4.04, rif. F.O.F.I. protn.20040006071/AG del 6.5.04).
I requisiti minimi di tale strumento sono :

- *Bilancia sensibile al mg (**divisione reale (d) della scala = 0,001 g**) della portata di almeno **500 g** o in alternativa due distinte bilance , l'una sensibile al mg (**d=0,001g**) della portata di almeno **50 g** e l'altra sensibile a 0,50 g (**d=0,50g**) della portata di almeno **2 Kg** .*

La bilancia inoltre, deve essere conforme anche alla **Legge N. 517** del 29.12.92 Art. 2 lettera "a" punto "5" che prescrive :

- *"lo strumento per pesare" , destinato alla "determinazione della massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia " deve avere l'Approvazione Metrica Legale CE (marchio di conformità **CE** e contrassegno verde "**M**" attestante l'approvazione Metrica) .*

SARTORIUS MOD. ED623S-0CE
Portata..... " Max " : 620g

divisione reale (d) della scala:0,001g

- ✓ **Divisione di lettura..... "d" : 0,001g**
- ✓ **Divisione di verifica..... "e" : 0,01 g**

- ✓ Diametro del piatto di pesata: 115 mm
- ✓ **Calibrazione e regolazione automatica con peso interno motorizzato**
- ✓ Tara automatica su tutta la portata .
- ✓ Protezione contro i sovraccarichi accidentali .
- ✓ Protezione circolare contro le correnti d'aria.
- ✓ Lettura digitale a cristalli liquidi LCD retroilluminato
- ✓ Uscita dati RS232 di serie.
- ✓ Protocollo di stampa secondo ISO / GLP .
- ✓ Conteggio pezzi .
- ✓ Formulazione totale / netto .
- ✓ Pesata in percentuale.
- ✓ Densità o peso specifico



BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it





BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris



BEL ENGINEERING MOD. M523i-M



Portata " Max " : 500g

divisione reale (d) della scala:0,001g

- ✓ **Divisione di lettura** "d" : 0,001g
- ✓ **Divisione di verifica** "e" : 0,01 g
- ✓ Diametro del piatto di pesata: 110 mm
- ✓ **Calibrazione e regolazione automatica con peso interno motorizzato**
- ✓ Tara automatica su tutta la portata .
- ✓ Protezione contro i sovraccarichi accidentali .
- ✓ Protezione circolare contro le correnti d'aria.
- ✓ Lettura digitale a cristalli liquidi LCD retroilluminato
- ✓ Uscita dati RS232 di serie.
- ✓ Protocollo di stampa secondo ISO / GLP .
- ✓ Conteggio pezzi .
- ✓ Formulazione totale / netto .
- ✓ Pesata in percentuale.
- ✓ Densità o peso specifico

SCALE HOUSE MOD.ALD513C-M



Portata " Max " : 510g

divisione reale (d) della scala:0,001g

- ✓ **Divisione di lettura** "d" : 0,001g
- ✓ **Divisione di verifica** "e" : 0,01 g
- ✓ Diametro del piatto di pesata: 120 mm
- ✓ **Calibrazione e regolazione automatica con peso interno motorizzato**
- ✓ Tara automatica su tutta la portata .
- ✓ Protezione contro i sovraccarichi accidentali .
- ✓ Protezione circolare contro le correnti d'aria.
- ✓ Lettura digitale a cristalli liquidi LCD retroilluminato
- ✓ Uscita dati RS232 di serie.
- ✓ Protocollo di stampa secondo ISO / GLP .
- ✓ Conteggio pezzi .
- ✓ Formulazione totale / netto .
- ✓ Pesata in percentuale.
- ✓ Densità o peso specifico



BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723
E-mail: bvbindustria@fastwebnet.it – Web: www.bvbindustria.it

